



Moduł podtynkowy WBT-0710 Cu nextgen™ Końcówka kablowa/przyłącze lutowane



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5665 03	1		4010337461456
 czarny matowy	5665 10	1		4010337461463

Dane techniczne

Przekrój przyłącza

- maksimum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Wskazówki

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętaj o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser Electronic Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser: 1068-02 Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser: 9062-94 Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser: 1268-40