© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Moduł podtynkowy WBT-0708 Cu nextgen™ Końcówka kablowa/przyłącze lutowane**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  czysta biel z połyskiem | 5666 03 | 1 | | 4010337461487 |
|  czarny matowy | 5666 10 | 1 | | 4010337461494 |

**Dane techniczne**

Przekrój przyłącza
- maksimum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

**Wskazówki**

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:puszki Kaiser ElektronicMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40