



## Moduł podtynkowy HDMI i USB 3.0 typu A Rozgałęźnik kablowy



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5679 03       | 1                    |    | 4010337461890 |
|  czarny matowy         | 5679 10       | 1                    |    | 4010337461883 |

### Dane techniczne

|  |            |
|--|------------|
| Głębokość montażu<br>- Rozgałęźnik kablowy:            | Min. 51 mm |
| Długość rozgałęźnika przewodowego<br>(breakout cable): | 200 mm     |

### Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętaj o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser Elektronik Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser: 1068-02 Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser: 9062-94 Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser: 1268-40