GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Moduł podtynkowy HDMI, USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Sprzęg HDMI+USB, rozgałęźnik kablowy bagnet mini



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5680 03	-	-	4010337461913
 czarny matowy	5680 10	-	-	4010337461920

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- Sprzęg:	Min. 39 mm
- Rozgałęźnik kablowy:	Min. 51 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):	200 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:puszki Kaiser ElektronicMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.