



## Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A Sprzęg



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5682 03       | 1                    |    | 4010337461975 |
|  czarny matowy         | 5682 10       | 1                    |    | 4010337461982 |

### Dane techniczne

Głębokość montażu  
- Sprzęg:

Min. 20 mm

### Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętaj o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser Electronic Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser: 1068-02 Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser: 9062-94 Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser: 1268-40