



Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A Rozgałęźnik kablowy



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5683 03 | 1 | | 4010337462002 |
|  czarny matowy | 5683 10 | 1 | | 4010337462026 |

Dane techniczne

| | |
|--|------------|
| Głębokość montażu - Rozgałęźnik kablowy: | Min. 46 mm |
| Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable): | 200 mm |

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętaj o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser ElektronikMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40