



Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Łącznik wtykowy, USB, rozgałęźnik kablowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5686 03	1		4010337462125
 czarny matowy	5686 10	1		4010337462132

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- Sprzęg:	Min. 20 mm
- Rozgałęźnik kablowy:	Min. 46 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):	200 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser ElektronikMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40