


Podtynkowe przyłącze głośnikowe 1x



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5692 03 | 1/5 | | 4010337463207 |
|  czarny matowy | 5692 10 | 1/5 | | 4010337463214 |

Właściwości

- Przyłącze od strony frontowej: zaciski wtykane, czerwono-czarne.
- Przyłącze z tyłu: zaciski śrubowe.

Dane techniczne

| | |
|--------------------|---------------------|
| Głębokość montażu: | 18 mm |
| Przekrój przyłącza | |
| - maksimum: | 2,5 mm ² |
| - minimum: | 1 mm ² |
| Przyłącze | |
| - Z tyłu: | 4 mm ² |

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.