


Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet i gniazdo SAT F Łącznik wtykowy, SAT-F, zacisk nożowy, Modular Jack



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5697 03	1/5		4010337463399
 czarny matowy	5697 10	1/5		4010337463405

Dane techniczne

Głębokość montażu:	35 mm
Impedancja falowa dla SAT:	75 Ω
Do przewodów wewnętrznych:	Ø 0,6 do 1 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gnięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser ElektronikMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40