© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x Sprzęg



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5698 03	1/5		4010337463429
 czarny matowy	5698 10	1/5		4010337463443

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- Sprzęg:	Min. 24 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:puszki Kaiser ElektronicMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40