


Insats för datahuv för modular jack AMP



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 2knappars	0039 00	1/5/25		4010337039006

Hänvisningar

- Passar för: AMP 6-polig 1116603-1 toolless kat.3AMP 8-polig 1116515-1 kat.5e skärmadAMP 8-polig 1116604-1 toolless kat.5e oskärmadAMP 8-polig 1339015-1 toolless kat.5e skärmadAMP 8-polig 1375055-1 SL kat.6 oskärmadAMP 8-polig 1375188-1 SL kat.6 skärmadKannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45Krone Inline RJ45 skärmad/oskärmadAMP SL Series RJ45 Jack kat.5EAMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 skärmad kat.7AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 skärmad kat.7AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 skärmad kat.6AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 skärmad kat.6AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 skärmad kat.6AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 skärmad kat.6AMP LC LWL Duplex AdapterAMP MT RJ LWL Duplex.
- Öppning nummer två kan stängas.