GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Vippbrytare 10 AX 250 V~ med textfält Universalbrytare 1-pol/trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grå	0106 31	-	-	4010337106319

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpåliggande IP66

Tekniska data

Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Beroende på tillgänglighet.
- Kan även anslutas med belysning.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Leveransen innehåller

- Tomma textskyltar medföljer.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.