




## Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med glimlampselement 230 V~



| Specifikation  | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  Universal-av-trapp     | 0116 00<br>1851160 | -  | -  | 4010337116004 |
|  Frånkopplare 2-polig | 0112 00<br>1851162 | -  | -  | 4010337112006 |

### Tekniska data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Inbyggnadsdjup:  | 28 mm               |
| Anslutningsarea<br>- För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell effekt<br>- LEDi/ CFLi:                             | 100 W               |

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.