



Golv dosa infälld med lock



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 aluminium-pressgjutgods	0118 00 1850027	1		4010337041252
 rostfritt design matt	0118 20 1850028	1		4010337118206

Egenskaper

- Golv dosa för montering av infällda apparater med monteringsinfästning från områdena installations- och kommunikationsteknik (t.ex. uttag, uttag med fullplatta, TAE-anslutningsdosor etc.).
- För kompletta enheter är kapslingarna upprättningsbara i alla riktningar med förbindelseklamrar på baksidan.

Tekniska data

Kapslingsklass:	IP41
Mått	
- Aluminium-pressgjutgods:	B 112 x H 112 x D 61,5 mm
- rostfritt design matt:	B 112 x H 112 x D 63,9 mm

Hänvisningar

- Vid golvnivån skall det säkerställas att ev. inträngande vatten kan rinna ut via förpräglingen i underdelen.