



Golv dosa infälld med lock



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  aluminium-pressgjutgods | 0118 00 1850027 | 1 | | 4010337041252 |
|  rostfritt design matt | 0118 20 1850028 | 1 | | 4010337118206 |

Egenskaper

- Golv dosa för montering av infällda apparater med monteringsinfästning från områdena installations- och kommunikationsteknik (t.ex. uttag, uttag med fullplatta, TAE-anslutningsdosor etc.).
- För kompletta enheter är kapslingarna upprättningsbara i alla riktningar med förbindelseklamrar på baksidan.

Tekniska data

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Kapslingsklass: | IP41 |
| Mått | |
| - Aluminium-pressgjutgods: | B 112 x H 112 x D 61,5 mm |
| - rostfritt design matt: | B 112 x H 112 x D 63,9 mm |

Hänvisningar

- Vid golvnivån skall det säkerställas att ev. inträngande vatten kan rinna ut via förpräglingen i underdelen.