




Tryckknapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa och kontrollfönster Växlande kontakt 1-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0120 66	-	-	4010337120667
 antracit	0120 67	-	-	4010337120674
 alufärg	0120 65	-	-	4010337120650

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	28 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²

Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stölskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
- Lämplig för knappbrytare på grund av vippans lodräta läge.
- Kan även anslutas med belysning.
- Beroende på tillgänglighet.