

Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vipa 2-knappars Trapp 2knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0128 66 1852226	-	-	4010337128663
 antracit	0128 67 1852326	-	-	4010337128670
 alufärg (lackerad)	0128 65 1852426	-	-	4010337128656

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
---	---------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stölskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
- Beroende på tillgänglighet.
- Ersättningsartikel: 3128 00 + 3495 xxKan levereras fr.o.m. 08/2024.