




Kombination vippbrytare/jordat uttag 16 A 250 V~ med fullplatta Standard 55, universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	0176 01	1/10		4010337176015
 kritvit blank	0176 03	1/10		4010337176039
 kritvit sidenmatt	0176 04	-	-	4010337176046

Egenskaper

- Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 30 mm

Anslutningsarea
- för ledare till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Ej slagtålig.
- Passar i alla vanliga apparatdosor.