







## Täckram Gira E1 antracit



| Specifikation   | Artikelnr. | FE   | PS | EAN           |
|---|------------|------|----|---------------|
|  1knapp                  | 0211 152   | 1/10 |    | 4010337125969 |
|  2knappars             | 0212 152   | 1/10 |    | 4010337125976 |
|  2fack utan mellanbalk | 1002 152   | 1    |    | 4010337125983 |
|  3-knappars            | 0213 152   | 1/5  |    | 4010337125990 |
|  4knappars             | 0214 152   | 1/5  |    | 4010337126027 |
|  5knappars             | 0215 152   | 1/5  |    | 4010337126041 |

### Egenskaper

- Slagtålig.

### Hänvisningar

- Även avsedd för kanalinstallation.
- Täckram (1- till 5-fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.