# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Täckram Gira E1 svart matt (lackerad)**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1knapp | 0211 153 | 1/10 | | 4010337126249 |
|  2knappars | 0212 153 | 1/10 | | 4010337126256 |
|  2fack utan mellanbalk | 1002 153 | 1 | | 4010337126294 |
|  3fack | 0213 153 | 1/5 | | 4010337126300 |
|  4knappars | 0214 153 | 1/5 | | 4010337126317 |
|  5knappars | 0215 153 | 1/5 | | 4010337126324 |

**Egenskaper**

- Slagtålig.

**Hänvisningar**

- Även avsedd för kanalinstallation.
- Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.