# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Stary - Vippa**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| cremevit blank | 0296 01 | 1/10 | | 4010337296010 |
| kritvit blank | 0296 03<br>1854001 | 1/10/100 | | 4010337296034 |
| kritvit sidenmatt | 0296 27<br>1851801 | 1/10/100 | | 4010337296270 |
| antracit | 0296 28<br>1851802 | 1/10/100 | | 4010337296287 |
| alufärg (lackerad) | 0296 26<br>1851800 | 1/10 | | 4010337296263 |
| svart matt (lackerad) | 0296 005<br>1850399 | 1/10 | | 4010337038061 |
| grå matt (lackerad) | 0296 015<br>1850409 | 1/10 | | 4010337080220 |
| rostfritt stål | 0296 600<br>1850393 | 1/10 | | 4010337021667 |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Hänvisningar**

- Täckram (1- till 5fack) ur strömställarprogrammet Gira Standard 55 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för kapslad installation, vattenskyddad enligt IP44, av vippbrytare och vipptryckknappar (gäller ej för vippa 2knappars).
- Beroende på tillgänglighet.

---

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.