


## LED-dimmerinsats med vridbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0300 00 1364552	1/5		4010337300007

## Egenskaper

- Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor.
- Kortslutningsskydd med fínsäkring.
- Med skruvklämmor.

## Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C	
- HV-LED-lampor (fassnitt):	Typ. 3 till 40 W
- Glödlampor:	20 till 200 W
- HV-halogen:	20 till 200 W
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

## Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.