© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Jackbar huv med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  cremevit blank | 0682 01 | 1 | | 4010337682011 |
|  kritvit blank | 0682 03 | 1 | | 4010337682035 |
|  kritvit sidenmatt | 0682 27 | 1 | | 4010337682271 |
|  antracit | 0682 28 | 1 | | 4010337682288 |
|  alufärg (lackerad) | 0682 26 | 1 | | 4010337682264 |
|  svart matt (lackerad) | 0682 005 | 1 | | 4010337036937 |
|  grå matt (lackerad) | 0682 015 | 1 | | 4010337081784 |

**Egenskaper**

- Med kåpan och täckramen (1- till 5fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fack MSCSP 2) etc. integreras i strömställarprogrammet.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Hänvisningar**

- Stödring ingår inte.

---

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.