








Jackbar huv med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	0682 01	1		4010337682011
 kritvit blank	0682 03	1		4010337682035
 kritvit sidenmatt	0682 27	1		4010337682271
 antracit	0682 28	1		4010337682288
 alufärg	0682 26	1		4010337682264
 svart matt	0682 005	1		4010337036937
 grå matt	0682 015	1		4010337081784

Egenskaper

- Med kåpan och täckramen (1- till 5-facks) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-facks MSCSP 2) etc. integreras i strömställarprogrammet.

Hänvisningar

- Stödring ingår inte.
