© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Huv jackbar med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag (IP20)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0682 66	1/5		4010337682660
 antracit (lackerad)	0682 67	1/5		4010337682677
 alufärg (lackerad)	0682 65	1/5		4010337682653

Hänvisningar

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Med huven och täckramen (1- till 5fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) integreras i strömställarprogrammet Gira TX_44.
- För externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann nätverkteknik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fack MSCSP 2) etc.