




Huv jackbar med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag (IP20)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0682 66	1/5		4010337682660
 antracit	0682 67	1/5		4010337682677
 alufärg	0682 65	1/5		4010337682653

## Hänvisningar

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Med huvn och täckramen (1- till 5-fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) integreras i strömställarprogrammet Gira TX\_44.
- För externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann nätverksteknik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-fack MSCSP 2) etc.