


## Trappljusautomat



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	0821 00	1		4010337821007

## Egenskaper

- Manuell eller automatisk omkoppling av ljus i trapphus.
- Tillkoppling med System 2000- och System 3000-impulsinsats eller vipptryckknapp.
- Inställbar tidsfördröjning.
- Elektroniskt överbelastningskydd för styringången.
- Automatikfunktion med eller utan fränkopplingsvarning.
- Tända eller släcka ljus permanent.
- Insats i 3- eller 4-ledarkoppling.

## Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Strömförbrukare, styringång A1:	40 mA
Brytspänning:	AC 250 V
Resistiv brytström:	16 A
Inkopplingsström 20 ms:	max. 165 A
Min. brytström AC:	100 mA
Anslutningseffekt	
- 230 V LED:	Typ. 400 W
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2300 W
- Tronic-transformator:	1500 W
- Lindad transformator:	1000 VA
- Ljusrör, okompenserade:	1200 VA
- Ljusrör, duo-koppling:	2300 (140 µF)
- Ljusrör, parallellkompenserade:	920 VA
- EFM:	beroende på typ
Ledningslängd	
- Last:	max. 100 m

- Styrledning:	max. 100 m
Inkopplingstid:	10 sek till 15 min
Omgivningstemperatur:	+5°C till +45°C

---

## Yttermått

Modulära enheter (ME):	1
------------------------	---

---