










Täckram Gira E2 med textfält svart matt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 09	1/10		4010337036746
 2fack vågrät	1092 09	1/10		4010337036814
 2x lodrät	1102 09	1/10		4010337036807
 2-fack vågrät	1093 09	1/5		4010337036852
 3-fack lodrät	1103 09	1/5		4010337036845
 4-fack vågrät	1094 09	1/5		4010337036890
 4-fack lodrät	1114 09	1/5		4010337036883
 5-fack vågrät	1095 09	1/5		4010337036920
 5-fack lodrät	1115 09	1/5		4010337036913

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
 - Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-