










## Täckram Gira E2 med textfält kritvit sidenmatt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 22	1/10		4010337084037
 2fack vågrät	1092 22	1/10		4010337084082
 2x lodrät	1102 22	1/10		4010337089131
 2-fack vågrät	1093 22	1/5		4010337084167
 3-fack lodrät	1103 22	1/5		4010337084204
 4-fack vågrät	1094 22	1/5		4010337084242
 4-fack lodrät	1114 22	1/5		4010337084280
 5-fack vågrät	1095 22	1/5		4010337084365
 5-fack lodrät	1115 22	1/5		4010337084327

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
  - Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-