










Täckram Gira E2 med textfält antracit



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 23	1/10		4010337084044
 2fack vågrät	1092 23	1/10		4010337084099
 2x lodrät	1102 23	1/10		4010337089148
 2-fack vågrät	1093 23	1/5		4010337084174
 3-fack lodrät	1103 23	1/5		4010337084211
 4-fack vågrät	1094 23	1/5		4010337084259
 4-fack lodrät	1114 23	1/5		4010337084297
 5-fack vågrät	1095 23	1/5		4010337084372
 5-fack lodrät	1115 23	1/5		4010337084334

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
 - Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-