









Täckram Gira Standard 55med textfält cremevit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 01	1/10		4010337091011
 2fack vågrät	1092 01	1/10		4010337092018
 2x lodrät	1102 01	1/10		4010337102014
 2-fack vågrät	1093 01	1/5		4010337093015
 3-fack lodrät	1103 01	1/5		4010337103011
 4-fack vågrät	1094 01	1/5		4010337094012
 4-fack lodrät	1114 01	1/5		4010337008903
 5-fack vågrät	1095 01	1/5		4010337095019
 5-fack lodrät	1115 01	1/5		4010337115014

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-