

## Täckram Gira E2 med textfält kritvit sidenmatt



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr. | FE   | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------|
|  1knapp          | 1091 22    | 1/10 |    | 4010337084037 |
|  2fack vågrätt | 1092 22    | 1/10 |    | 4010337084082 |
|  2x lodrät     | 1102 22    | 1/10 |    | 4010337089131 |
|  2-fack vågrät | 1093 22    | 1/5  |    | 4010337084167 |
|  3-fack lodrät | 1103 22    | 1/5  |    | 4010337084204 |
|  4-fack vågrät | 1094 22    | 1/5  |    | 4010337084242 |
|  4-fack lodrät | 1114 22    | 1/5  |    | 4010337084280 |
|  5-fack vågrät | 1095 22    | 1/5  |    | 4010337084365 |
|  5-fack lodrät | 1115 22    | 1/5  |    | 4010337084327 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

---

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.