

## Täckram Gira E2 med textfält grå matt (lackerad)



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr. | FE   | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------|
|  2-fack vågrätt  | 1092 37    | 1/10 |    | 4010337082651 |
|  2x lodrät     | 1102 37    | 1/10 |    | 4010337082699 |
|  2-fack vågrät | 1093 37    | 1/5  |    | 4010337082668 |
|  3-fack lodrät | 1103 37    | 1/5  |    | 4010337082729 |
|  4-fack vågrät | 1094 37    | 1/5  |    | 4010337082675 |
|  4-fack lodrät | 1114 37    | 1/5  |    | 4010337082873 |
|  5-fack vågrät | 1095 37    | 1/5  |    | 4010337082682 |
|  5-fack lodrät | 1115 37    | 1/5  |    | 4010337082880 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

---

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-