










Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit sidenmatt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 27	1/10		4010337091271
 2fack vågrät	1092 27	1/10		4010337092278
 2x lodrät	1102 27	1/10		4010337102274
 2-fack vågrät	1093 27	1/5		4010337093275
 3-fack lodrät	1103 27	1/5		4010337103271
 4-fack vågrät	1094 27	1/5		4010337094272
 4-fack lodrät	1114 27	1/5		4010337008927
 5-fack vågrät	1095 27	1/5		4010337095279
 5-fack lodrät	1115 27	1/5		4010337115274

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-