

Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 03	1/10		4010337091035
 2fack vågrät	1092 03	1/10		4010337092032
 2x lodrät	1102 03	1/10		4010337102038
 2-fack vågrät	1093 03	1/10		4010337093039
 3-fack lodrät	1103 03	1/5		4010337103035
 4-fack vågrät	1094 03	1/5		4010337094036
 4-fack lodrät	1114 03	1/5		4010337008910
 5-fack vågrät	1095 03	1/5		4010337095033
 5-fack lodrät	1115 03	1/5		4010337115038

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-