# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Täckram Gira E2 med textfält antracit**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1knapp | 1091 23 | 1/10 | | 4010337084044 |
|  2fack vågrätt | 1092 23 | 1/10 | | 4010337084099 |
|  2x lodrät | 1102 23 | 1/10 | | 4010337089148 |
|  3fack vågrät | 1093 23 | 1/5 | | 4010337084174 |
|  3fack lodrät | 1103 23 | 1/5 | | 4010337084211 |
|  4fack vågrät | 1094 23 | 1/5 | | 4010337084259 |
|  4fack lodrät | 1114 23 | 1/5 | | 4010337084297 |
|  5fack vågrät | 1095 23 | 1/5 | | 4010337084372 |
|  5fack lodrät | 1115 23 | 1/5 | | 4010337084334 |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Egenskaper**

- Slagtålig.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

---

**Hänvisningar**

- Får inte användas med: Utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.

---