









## Täckram Gira E2 med textfält grå matt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 2-fack vågrätt	1092 37	1/10		4010337082651
 2x lodrät	1102 37	1/10		4010337082699
 2-fack vågrät	1093 37	1/5		4010337082668
 3-fack lodrät	1103 37	1/5		4010337082729
 4-fack vågrät	1094 37	1/5		4010337082675
 4-fack lodrät	1114 37	1/5		4010337082873
 5-fack vågrät	1095 37	1/5		4010337082682
 5-fack lodrät	1115 37	1/5		4010337082880

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
  - Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-