

## Täckram Gira E2 med textfält alufärg (lackerad)



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr. | FE   | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------|
|  1knapp          | 1091 25    | 1/10 |    | 4010337084051 |
|  2fack vågrätt | 1092 25    | 1/10 |    | 4010337084112 |
|  2x lodrät     | 1102 25    | 1/10 |    | 4010337084143 |
|  2-fack vågrät | 1093 25    | 1/5  |    | 4010337084181 |
|  3-fack lodrät | 1103 25    | 1/5  |    | 4010337084228 |
|  4-fack vågrät | 1094 25    | 1/5  |    | 4010337084266 |
|  4-fack lodrät | 1114 25    | 1/5  |    | 4010337084303 |
|  5-fack vågrät | 1095 25    | 1/5  |    | 4010337084389 |
|  5-fack lodrät | 1115 25    | 1/5  |    | 4010337084341 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

---

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-