










Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit sidenmatt



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|------|----|---------------|
|  1knapp | 1091 27 | 1/10 | | 4010337091271 |
|  2fack vågrät | 1092 27 | 1/10 | | 4010337092278 |
|  2x lodrät | 1102 27 | 1/10 | | 4010337102274 |
|  2-fack vågrät | 1093 27 | 1/5 | | 4010337093275 |
|  3-fack lodrät | 1103 27 | 1/5 | | 4010337103271 |
|  4-fack vågrät | 1094 27 | 1/5 | | 4010337094272 |
|  4-fack lodrät | 1114 27 | 1/5 | | 4010337008927 |
|  5-fack vågrät | 1095 27 | 1/5 | | 4010337095279 |
|  5-fack lodrät | 1115 27 | 1/5 | | 4010337115274 |

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-