

Täckram Gira E2 med textfält kritvit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 29	1/10		4010337084068
 2fack vågrätt	1092 29	1/10		4010337084129
 2x lodrät	1102 29	1/10		4010337084150
 2-fack vågrät	1093 29	1/5		4010337084198
 3-fack lodrät	1103 29	1/5		4010337084235
 4-fack vågrät	1094 29	1/5		4010337084273
 4-fack lodrät	1114 29	1/5		4010337084310
 5-fack vågrät	1095 29	1/5		4010337084396
 5-fack lodrät	1115 29	1/5		4010337084358

Egenskaper

- Slagtålig.
- Beständig mot sprutdimma.
- Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
- Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.