










Täckram Gira E2 med textfält antracit



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|------|----|---------------|
|  1knapp | 1091 23 | 1/10 | | 4010337084044 |
|  2fack vågrät | 1092 23 | 1/10 | | 4010337084099 |
|  2x lodrät | 1102 23 | 1/10 | | 4010337089148 |
|  2-fack vågrät | 1093 23 | 1/5 | | 4010337084174 |
|  3-fack lodrät | 1103 23 | 1/5 | | 4010337084211 |
|  4-fack vågrät | 1094 23 | 1/5 | | 4010337084259 |
|  4-fack lodrät | 1114 23 | 1/5 | | 4010337084297 |
|  5-fack vågrät | 1095 23 | 1/5 | | 4010337084372 |
|  5-fack lodrät | 1115 23 | 1/5 | | 4010337084334 |

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
 - Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-