


PTS infälld bryttaktor



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  | 1211 00 | 1/5 | | 4010337211006 |

Egenskaper

- Infälld bryttaktor för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
- Styrning av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
- Den infällda bryttaktorn kan styras med: knapparna "Dörr" och "Ljus" på svarsapparaten, våningsanropsknappen på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten, en potentialfri tryckknapp (i kombination med PTS-tryckknappsgränssnittet 2-kanals).
- Den infällda bryttaktorn kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
- Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
- Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.
- LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.

Tekniska data

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Spänningsförsörjning: | via 2-trådsbuss |
| Potentialfri reläkontakt: | 50 µA till 1,6 A vid AC/DC 24 V SELV |
| Antal programmerbara anropsknappar: | max. 16 |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +50 °C |
| Mått | |
| - Infälld bryttaktor: | B 43 x H 28 x T 15 mm |

Hänvisningar

- Den infällda bryttaktorn är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en PTS-busskopplare.