


## Extern kamera



| Specifikation   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 1220 00<br>5801005 | 1  |    | 4010337100058 |

## Egenskaper

- Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
- Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
- Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
- Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
- Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
- Kameramodul inställbar i tre axlar.

## Tekniska data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Märkspänning:                  | DC 12 V +10 %   |
| Strömförbrukning<br>- DC 12 V: | max. 500 mA   |
| Anslutningar:                  | 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC) |
| Kameror<br>- Bildsensor:       | 1/2,9" progressiv scan CMOS   |
| - Typ:                         | Vario, manuell  |
| - objektiv:                    | 2,8 till 12 mm  |
| - Upplösning:                  | 480 TVL   |
| - Horisontellt synfält:        | 28° till 85°  |
| Dag-/nattomkoppling:           | Elektromekaniskt IR-Cut filter  |
| Electronic-Shutter-reglering:  | 1/50 till 1/50 000 s  |
| Kamerastyrning:                | On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel                                    |
| Lägsta belysning<br>- Dag:     | 0,05 lx   |
| - IR-läge:                     | 0 lx  |
| IR LED:                        | 24 LED  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| IR räckvidd:             | 20 m             |
| Omgivningstemperatur:    | -20°C till +60°C |
| Kapslingsklass:          | IP66             |
| Luffuktighet:            | max. 90 %        |
| Vikt:                    | ca 660 g         |
| Mått<br>- Extern kamera: | Ø126 H 100,3 mm  |

---