










Svarsapparat video utanpåliggande Plus System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	1239 01	1		4010337016229
 kritvit blank	1239 03	1		4010337016236
 kritvit sidenmatt	1239 27	1		4010337016243
 antracit	1239 28	1		4010337016250
 alufärg	1239 26	1		4010337016267
 svart matt	1239 005	1		4010337038658
 grå matt	1239 015	1		4010337082927
 rostfritt stål (lackerat)	1239 600	1		4010337035992

Egenskaper

- Vid användning av en spänningsförsörjning för porttelefon kan upp till 28 svarsapparater Video, utanpåliggande, användas parallellt.
- Svarsapparaten Video, utanpåliggande, registrerar automatiskt om en spänningsförsörjning för porttelefon är ansluten. Det behövs ingen brygga mellan extra-spänningsförsörjningen och bussen.
- Färgdisplay med LED-bakgrundsbelysning.
- OSD-funktion, d.v.s. texter om status och menystyrning visas på displayen.
- Kapacitiva manöverknappar med integrerade lysdioder för statusvisning: knapparna manövreras med en lätt beröring.
- Inkopplingsbar portöppnarautomatik: när funktionen är inkopplad aktiveras portlåset automatiskt när portregistrets anropsknapp har tryckts in.
- Automatisk svarsfunktion: möjligt att tala eller höra direkt i ett rum efter internanrop.
- Avgiftsfri intern kommunikation med upp till tio andra svarsapparater.

Manöverknapparna på svarsapparat Video utanpåliggande styr följande funktioner:

- Manuell till- och fränkoppling av TFT-färgdisplayen.
- Kameraomkoppling – specifikt urval av anslutna färgkameror. I displayen visar texten vilken kamera som för tillfället är inkopplad.
- Koppling av ljus och andra funktioner i förbindelse med brytaktorn eller den infällda brytaktorn.
- Adressering av portöppnaren.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Svarsfunktion.
- Aktivering av genomsläppsfunktionen.
- Inställning för ringsignal och tal.

Funktioner i slutkundsmenyn

- Internanrop, kopplingsåtgärd, ringsignalmelodi, ljusstyrka, färgmättnad, kontrast, displayens inkopplingstid, språk (21 språk finns), knapptoner, portöppnarautomatik (efter frigivning av installatör), automatisk svarsfunktion (efter godkännande av installatör).

Ytterligare funktioner i installatörsmenyn:

- Inställning huvud-/bidisplay, frekvensinställning, ta bort ledning, versionsvisning, fabriksinställning, slå till/från display, slå till/från LED-belysning, tilldela anropsknappar, tilldela internanrop, aktivering för portöppnarautomatik och automatisk svarsfunktion.
- Kortplats för SD-minneskort.
- SD-minneskort.

Nya ytterligare funktioner i slutkundsmenyn:

- Internt bildminne (efter installatörsaktivering) för upp till 48 bilder. Manuell överföring från internt till externt bildminne (SD-minneskort). Radera bildminne manuellt. Utlösa manuell utlösning. Döpa om kopplingsåtgärder och internanrop. Ändring av datum/tid.

Nya funktioner i installatörsmenyn:

- Frigivning av internt bildminne. Inställning av bildintervallet och upptagningshastigheten. Ställa in datum/tid.

SD-minneskortets egenskaper:

- Katalog för tio ringtoner, därav fem fritt konfigurerbara i WAVE-formatet. Katalog för externt bildminne (max. 200 bilder).

Tekniska data

Spänningsförsörjning: DC 26 V \pm 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar

- Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor
- Våningsanropsknapp: 2 x skruvklämmor
- Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor

Displaystorlek: 5,59 cm (2,2")

SD-minneskort

- Format: FAT32

- Bildminne: max. 200 bilder
 - Ringsignalmelodier: 10, därav 5 fritt valbar (WAVE-format)
-

Hänvisningar

- Montage utan täckram eller med 2fack-täckram utan mellanbalk ur strömställarserierna System 55 och Gira F100.
-

Leveransen innehåller

- SD-minneskortet ingår i leveransinnehållet.
-