

Svarsapparat utanpåliggande System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	1250 01	1		4010337010470
 kritvit blank	1250 03 5806062	1		4010337010487
 kritvit sidenmatt	1250 27 5806064	1		4010337010500
 antracit	1250 28 5806065	1		4010337010517
 alufärg	1250 26 5806063	1		4010337010494
 svart matt	1250 005	1		4010337038641
 rostfritt stål	1250 600	1		4010337020950
 grå matt	1250 015	1		4010337082934

Egenskaper

- Kompletterad förmonterad svarsapparat utanpåliggande. Möjliggör en snabb och ren installation.
- Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
- Montage både med och utan täckram.
- Enkel installation med skruvklämmor som sticks in på montageplattan. Svarsapparaten kontaktas när svarsapparaten sätts fast på montageplattan.
- Enkel demontering av svarsapparaten vid renoveringar.
- Fästhål för montage.
- Signalöverföring och försörjning av svarsapparaten via kortslutningssäker 2-trådbuss med skydd mot polförväxling.
- Upp till tre svarsapparater kan parallellkopplas (vid spänningsförsörjning över 2-trådbuss).
- Enmans driftstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
- Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko- och bakgrundsljud).
- Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
- Medhörningsspärr.
- Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.

Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med brytaktorn eller den infällda brytaktorn:

- Koppla ljus och andra funktioner.
- Adressering av portöppnaren.
- Inställning av ringsignalmelodin.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Svarsfunktion.
- Aktivering av genomsläppsfunktionen.
- Inställning för ringsignal och tal.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V $\pm$ 2 V (med 2-trådsbuss)
Omgivningstemperatur:	0 °C till +50 °C
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor
- Våningsanropsknapp:	2 x skruvklämmor
Mått	
- System 55:	B 55 x H 127 x T 20 mm
- Platt brytare:	B 70 x H 142 x T 20 mm

Hänvisningar

- Kan monteras utan täckram.
- Vid montering med System 55 eller Gira F100 krävs en 2-kanals-täckram utan mellanbalk.
- Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
- Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter (t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).