

Svarsapparat utanpåliggande System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	1250 70	1		4010337119968
 kritvit sidenmatt (lackerad)	1250 72	1		4010337119975
 antracit (lackerad)	1250 73	1		4010337119982
 svart matt (lackerad)	1250 74	1		4010337120018
 grå matt (lackerad)	1250 76	1		4010337119999

Egenskaper

- Kompletterad förmonterad svarsapparat utanpåliggande. Möjliggör en snabb och ren installation.
- Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
- Montage både med och utan täckram.
- Enkel installation med skruvklämmor som sticks in på montageplattan. Svarsapparaten kontaktas när svarsapparaten sätts fast på montageplattan.
- Enkel demontering av svarsapparaten vid renoveringar.
- Fästhål för montage.
- Signalöverföring och försörjning av svarsapparaten via kortslutningssäker 2-trådbuss med skydd mot polförfäxling.
- Upp till tre svarsapparater kan parallellkopplas (vid spänningsförsörjning över 2-trådbuss).
- Enmans driftstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
- Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko- och bakgrundsljud).
- Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
- Medhörningsspärr.

- Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.

Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med brytaktorn eller den infällda brytaktorn:

- Koppla ljus och andra funktioner.
- Adressering av portöppnaren.
- Inställning av ringsignalmelodin.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Svarsfunktion.
- Aktivering av genomsläppsfunktionen.
- Inställning för ringsignal och tal.

Tekniska data

Spänningsförsörjning: DC 26 V $\pm$ 2 V (med 2-trådsbuss)

Omgivningstemperatur: 0°C till +50°C

Anslutningar

- Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor
- Varningsanropsknapp: 2 x skruvklämmor

Mått

- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- Platt brytare: B 70 x H 142 x T 20 mm

Hänvisningar

- Kan monteras utan täckram.
 - Vid montering med System 55 eller strömbrytarserie plan Gira F100 krävs en 2-kanals-täckram utan mellanbalk.
 - Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
 - Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter (t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).
-