

Portregister 3knapps TX_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1261 66 5806004	1		4010337261667
 antracit	1261 67 5806005	1		4010337261674
 alufärg (lackerad)	1261 65 5806003	1		4010337261650

Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut med flera komponenter som anropsknappar, infomodul, färgkamera, Keyless In.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Belysning i anropsknapp med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Binäringång för anslutning av en potentialfri tryckknapp (slutande kontakt) som anropsknapp.
- Anropsknapp 3knapps

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via 2-trådsbuss
Anslutningar busskopplare	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Extraförsörjning: | 2 x skruvklämmor |
| - Binäringång: | 2 x skruvklämmor |
| - Anslutningskabel: | 2 x kontaktlist |
| - Video: | 1 x kontaktlist |

Anslutningar talinsats

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Anslutningskabel: | 2 x kontaktlist |
|---------------------|-----------------|

Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
-----------------------	--------------------

Kapslingsklass:	IP44
-----------------	------

Inbyggnadsdjup:	30 mm
-----------------	-------

Mått

- | | |
|----------------|----------------|
| - Namnskyltar: | B 62 x H 18 mm |
|----------------|----------------|

Hänvisningar

- Om endast två anropsknappar behövs ska knappskyddet för 3-knappars anropsknapp användas.
-