




## Färgkamera för portregister TX\_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1265 66 5806010	1		4010337265665
 antracit	1265 67 5806011	1		4010337265672
 alufärg	1265 65 5806009	1		4010337265658

### Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX\_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

### Tekniska data

Anslutning anslutningskabel:	2 x kontaktlist
Kapslingsklass:	IP44
Spänningsförsörjning	
- upp till 2 kameror:	via anslutningskabel
- fr.o.m. den tredje kameran:	via spänningsförsörjningen för porttelefon

<b>Anslutningar</b>	
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist
- Video:	1 x kontaktlist
<b>Kameraelement:</b>	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
<b>Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv:</b>	150°
<b>Kamerans synliga övervakningsområde:</b>	100°
<b>Övervakat område (med 20° vridning):</b>	140°
<b>Färgsystem:</b>	PAL
<b>Bildpunkter:</b>	500 (H) x 582 (V)
<b>Horisontell upplösning:</b>	380 TV-linjer
<b>Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:</b>	1 lx
<b>Ljuskänslighet i svart-vitt:</b>	0,1 lx
<b>Slutartid elektronisk bländare:</b>	upp till 1/100 000 s
<b>IR-filter:</b>	Integrerad
<b>Rekommenderad monteringshöjd för kamera:</b>	1,50 m
<b>Inbyggnadsdjup:</b>	39 mm
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C till +50°C

---

## Hänvisningar

- Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
  - Lämplig för montering i Gira energipelare.
  - Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.
-