




Portregister utanpåliggande 1knapps



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1266 66 5806013	1		4010337266662
 antracit	1266 67 5806014	1		4010337266679
 alufärg	1266 65 5806012	1		4010337266655

Egenskaper

- Kompletterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstäv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxskruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idriftagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor

- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
Kapslingsklass:	IP44
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Mått	
- Portregister 1knapps:	B 110 x H 181 x D 19 mm
- Namnskylt:	B 62 x H 62 mm
