

Portregister utanpåliggande 6knapps



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1268 66 5806019	1		4010337003892
 antracit (lackerad)	1268 67 5806020	1		4010337003908
 alufärg (lackerad)	1268 65 5806018	1		4010337003885

Egenskaper

- Kompletterat förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxsruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
Kapslingsklass:	IP44
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Mått	
- Namnskyltar:	B 62 x H 18 mm
- :	B 110 x H 253 x D 19 mm

Hänvisningar

- Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.
